

GAZLI YAY TABANA CIVATA EKLENMİŞ, KÜÇÜK BOYUTLARDA



Not:

150 bar da başlangıçtaki yay kuvveti = 250 daN

Yedek parçalar için sipariş kodu:
2480.12.00250

Kullanılan gaz: Nitrojen – N₂
Maks. dolun basıncı: 150 bar
Min. dolun basıncı: 50 bar
Çalışma sıcaklığı: 0°C / +80°C
Sıcaklığa bağlı Kuvvet artışı: ± 0,3%/°C
Önerilen Strok/dk.:
yaklaşık 80 ila 100 arası (20°C de)
Maks. piston hızı: 1,6 m/s

2480.82.00250.




2480.82.00250.


**Gazlı Yay tabana civata eklenmiş,
küçük boyutlarda**

Sipariş No.	strok _{maks.} (s)	l _{min.}	l
2480.82.00250.013	12,7	62,7	75,4
2480.82.00250.025	25	75	100
2480.82.00250.038	38,1	88,1	126,2
2480.82.00250.050	50	100	150
2480.82.00250.063	63,5	113,5	177
2480.82.00250.080	80	130	210
2480.82.00250.100	100	150	250

Yay başlangıç kuvveti/Basınç miktarı



Yay kuvveti yer değişimi/Kurs artışı



Basınç artış faktörü yer değişimini hesaba katar fakat dış etkenleri göz önünde bulundurmaz!