

GAZLI YAY DS


Not:

150 bar da başlangıçtaki yay kuvveti = 5000 daN


Yedek parçalar için sipariş kodu:
2486.22.05000

Kullanılan gaz: Nitrojen – N₂
Maks. dolun basıncı: 150 bar
Min. dolun basıncı: 25 bar
Çalışma sıcaklığı: 0°C / +80°C
Sıcaklığa bağlı Kuvvet artışı: ± 0,3%/°C
Önerilen Strok/dk.:
yaklaşık 20 ila 50 arası (20°C de)
Maks. piston hızı: 1,6 m/s
Maks. Dönüş inme hızı: 0,2 m/min

2486.22.05000.



Görünüm X – Gazlı Yay




2486.22.05000.


Gazlı Yay DS

Sipariş No.	strok _{max.} (s)	l _{min.}	l
2486.22.05000.050	50	190	240
2486.22.05000.063	63,5	203,5	267
2486.22.05000.080	80	220	300
2486.22.05000.100	100	240	340
2486.22.05000.125	125	265	390
2486.22.05000.160	160	300	460
2486.22.05000.200	200	340	540
2486.22.05000.250	250	390	640
2486.22.05000.300	300	440	740

Yay başlangıç kuvveti/Basınç miktarı



Yay kuvveti yer değişimi/Kurs artışı



Basınç artış faktörü yer değişimini hesaba katar fakat dış etkenleri göz önünde bulundurmaz!