

# GAZLI YAY DS


## Not:

150 bar da başlangıçtaki yay kuvveti = 7500 daN


Yedek parçalar için sipariş kodu:  
2486.22.07500

Kullanılan gaz: Nitrojen – N<sub>2</sub>  
Maks. dolum basıncı: 150 bar  
Min. dolum basıncı: 25 bar  
Çalışma sıcaklığı: 0°C / +80°C  
Sıcaklığa bağlı Kuvvet artışı: ± 0,3%/°C  
Önerilen Strok/dk.:  
yaklaşık 20 ila 50 arası (20°C de)  
Maks. piston hızı: 1,6 m/s  
Maks. Dönüş inme hızı: 0,2 m/min

2486.22.07500.



Görünüm X – Gazlı Yay




2486.22.07500.


Gazlı Yay DS

Sipariş No.	strok <sub>maks.</sub> (s)	l <sub>min.</sub>	l
2486.22.07500.050	50	205	255
2486.22.07500.063	63,5	218,5	282
2486.22.07500.080	80	235	315
2486.22.07500.100	100	255	355
2486.22.07500.125	125	280	405
2486.22.07500.160	160	315	475
2486.22.07500.200	200	355	555
2486.22.07500.250	250	405	655
2486.22.07500.300	300	455	755

Yay başlangıç kuvveti/Basınç miktarı



Yay kuvveti yer değişimi/Kurs artışı



Basınç artış faktörü yer değişimini hesaba katar fakat dış etkenleri göz önünde bulundurmaz!