

# GAZLI YAY, STANDART

## Not:

150 bar da başlangıçtaki yay kuvveti = 250 daN

Yedek parçalar için sipariş kodu:

2480.13.00250

Valfsiz gazlı yay

Sipariş No (örnek): 2480.13.00250. .P

Kullanılan gaz: Nitrojen – N<sub>2</sub>

Maks. dolum basıncı: 150 bar

Min. dolum basıncı: 50 bar

Çalışma sıcaklığı: 0°C / +80°C


Sıcaklığa bağlı Kuvvet artışı: ± 0,3%/°C

Önerilen Strok/dk.:


yaklaşık 80 ila 100 arası (20°C de)

Maks. piston hızı: 1,6 m/s

2480.13.00250.



Görünüm X




2480.13.00250.


Gazlı Yay, Standart

Sipariş No.	strok <sub>max.</sub> (s)	l <sub>min.</sub>	l
2480.13.00250.010	10	60	70
2480.13.00250.013	12,7	62,7	75,4
2480.13.00250.016	16	66	82
2480.13.00250.019	19	69	88
2480.13.00250.025	25	75	100
2480.13.00250.038	38,1	88,1	126,2
2480.13.00250.050	50	100	150
2480.13.00250.063	63,5	113,5	177
2480.13.00250.080	80	130	210
2480.13.00250.100	100	150	250
2480.13.00250.125	125	175	300

Yay başlangıç kuvveti/Basınç miktarı



Yay kuvveti yer değişimi/Kurs artışı



Basınç artış faktörü yer değişimini hesaba katar fakat dış etkenleri göz önünde bulundurmaz!