

GAZLI YAY HEAVY DUTY

Not:


150 bar da başlangıçtaki yay kuvveti = 9500 daN

Yedek parçalar için sipariş kodu:
2488.13.09500


Valfsiz gazlı yay
Sipariş No (örnek): 2488.13.09500. .P

Kullanılan gaz: Nitrojen – N₂
Maks. dolum basıncı: 150 bar
Min. dolum basıncı: 25 bar
Çalışma sıcaklığı: 0°C / +80°C
Sıcaklığa bağlı Kuvvet artışı: ± 0,3%/°C
Önerilen Strok/dk.:
yaklaşık 15 ila 100 arası (20°C de)
Maks. piston hızı: 1,6 m/s

2488.13.09500.



Görünüm X




2488.13.09500.


Gazlı Yay HEAVY DUTY

Sipariş No.	strok _{maks.} (s)	l _{min.}	l
2488.13.09500.025	25	180	205
2488.13.09500.038	38	193	231
2488.13.09500.050	50	205	255
2488.13.09500.063	63	218	281
2488.13.09500.075	75	230	305
2488.13.09500.080	80	235	315
2488.13.09500.100	100	255	355
2488.13.09500.125	125	280	405
2488.13.09500.150	150	305	455
2488.13.09500.160	160	315	475
2488.13.09500.175	175	330	505
2488.13.09500.200	200	355	555
2488.13.09500.250	250	405	655
2488.13.09500.300	300	455	755

Yay başlangıç kuvveti/Basınç miktarı



Yay kuvveti yer değişimi/Kurs artışı



Basınç artış faktörü yer değişimini hesaba katar fakat dış etkenleri göz önünde bulundurmaz!