

KOMPAKT-GAZLI YAY

Not:



150 bar da başlangıçtaki yay kuvveti = 750 daN

Yıpranmış yayları tamir etmeyiniz; bu yayların komple değiştirilmesi gerekmektedir.

Zemine montajlarken, silindirin tüm yüzeyinin temasının sağlandığından emin olunuz!

Kullanılan gaz: Nitrojen – N₂
Maks. dolum basıncı: 150 bar
Min. dolum basıncı: 25 bar
Çalışma sıcaklığı: 0°C / +80°C
Sıcaklığa bağlı Kuvvet artışı: ± 0,3%/°C
Önerilen Strok/dk.:
yaklaşık 50 ila 100 arası (20°C de)
Maks. piston hızı: 0,8 m/s

2490.14.00750.




2490.14.00750.

Kompakt-Gazlı Yay


Sipariş No.	strok _{maks.} (s)	l _{min.}	l	g ₂ *
2490.14.00750.006	6	57	63	51
2490.14.00750.010	10	65	75	59
2490.14.00750.016	16	77	93	71
2490.14.00750.025	25	95	120	89
2490.14.00750.032	32	108	140	102
2490.14.00750.040	40	125	165	119
2490.14.00750.050	50	145	195	139

*Montaj örneğe bakın

Yay başlangıç kuvveti/Basınç miktarı



Yay kuvveti yer değişimi/Kurs artışı



Basınç artış faktörü yer değişimini hesaba katar fakat dış etkenleri göz önünde bulundurmaz!