

GAZLI YAY MIL KANALLI


Not:

150 bar da başlangıçtaki yay kuvveti = 270 daN

Yedek parçalar için sipariş kodu:
2496.12.00270

Kullanılan gaz: Nitrojen – N₂
Maks. dolum basıncı: 150 bar
Min. dolum basıncı: 50 bar
Çalışma sıcaklığı: 0°C / +80°C
Sıcaklığa bağlı Kuvvet artışı: ± 0,3%/°C
Önerilen Strok/dk.:
yaklaşık 15 ila 40 arası (20°C de)
Maks. piston hızı: 0,5 m/s

2496.12.00270.




2496.12.00270.

Gazlı Yay Mil Kanallı


Sipariş No.	strok _{max.} (s)	l _{min.}	l	g ₂ *
2496.12.00270.016	16	92	108	86
2496.12.00270.025	25	101	126	95
2496.12.00270.050	50	126	176	120
2496.12.00270.080	80	156	236	150

Montaj örneğe bakın

Yay başlangıç kuvveti/Basınç miktarı



Yay kuvveti yer değişimi/Kurs artışı



Basınç artış faktörü yer değişimini hesaba katar fakat dış etkenleri göz önünde bulundurmaz!