

GAZLI YAY HEAVY DUTY

Not:


150 bar da başlangıçtaki yay kuvveti = 2000 daN

Yedek parçalar için sipariş kodu:
2488.13.20000


Valfsiz gazlı yay
Sipariş No (örnek): 2488.13.20000. .P

Kullanılan gaz: Nitrojen – N₂
Maks. dolum basıncı: 150 bar
Min. dolum basıncı: 25 bar
Çalışma sıcaklığı: 0°C / +80°C
Sıcaklığa bağlı Kuvvet artışı: ± 0,3%/°C
Önerilen Strok/dk.:
yaklaşık 15 ila 100 arası (20°C de)
Maks. piston hızı: 1,6 m/s

2488.13.20000.



Görünüm X




2488.13.20000.


Gazlı Yay HEAVY DUTY

Sipariş No.	strok _{maks.} (s)	l _{min.}	l
2488.13.20000.025	25	185	210
2488.13.20000.038	38	198	236
2488.13.20000.050	50	210	260
2488.13.20000.063	63	223	286
2488.13.20000.075	75	235	310
2488.13.20000.080	80	240	320
2488.13.20000.100	100	260	360
2488.13.20000.125	125	285	410
2488.13.20000.150	150	310	460
2488.13.20000.160	160	320	480
2488.13.20000.175	175	335	510
2488.13.20000.200	200	360	560
2488.13.20000.250	250	410	660
2488.13.20000.300	300	460	760

Yay başlangıç kuvveti/Basınç miktarı



Yay kuvveti yer değişimi/Kurs artışı



Basınç artış faktörü yer değişimini hesaba katar fakat dış etkenleri göz önünde bulundurmaz!