

结构紧凑型的氮气弹簧

说明:

当压力为 150 bar 时, 开始弹力为 1000 daN

备件组的订购号: 2490.14.01000

无阀门的气压弹簧

订购例: 2490.14.01000..P

当固定在地面上时, 务必保证地面与缸体底部完全接触。

安装转换接头底板前请先拆卸掉GF阀门。

若工作环境有振动, 紧固螺栓必须作相应的加固。

压力介质: 氮气 - N₂

最大充气压力: 150 bar

最小充气压力: 25 bar

工作温度: 0 °C 到 +80 °C



与温度有关的弹力升降: ± 0.3 %/°C

推荐最大行程 / 分钟:

约 100 (在 20 °C 时)

最大活塞速度: 0.8 m/s

2490.14.01000.





2490.14.01000.


结构紧凑型的氮气弹簧

2480.00.20.01000


带有接管接头的转换接头底板无阀门
(只用于组合供气系统)



根据充填压力的起始弹力



和行程有关的压力上升图



压力上升系数适用于依赖行程、没有影响量的气体体积置换!