


ZIMBA İTİCİ PIMLI



267.



267. Zimba İtici pimli

d _{1 h6}	d ₃	k	l ₁	60	71	80	90	100
5	8	5		●	●	●	●	●
6	9	5		●	●	●	●	●
8	11	5		●	●	●	●	●
10	13	5		●	●	●	●	●
13	16	5		●	●	●	●	●
16	19	6,4		●	●	●	●	●
20	23	6,4		●	●	●	●	●
25	28	6,4		●	●	●	●	●

Malzeme:

HSS

Sipariş No 267.3.

Sertlik:

Gövde 64 ± 2 HRC

Kafa 52 ± 5 HRC

Malzemeler hakkında detaylı bilgi için bkz: Bölüm E başında.

Yürütme:

Kafa sıcak dövme. Gövde ve kafa hassas taşlanmıştır.

Siparis Kodu (örnek):

Zimba İtici pimli	=	267.
Malzeme MAT	HSS	= 3.
Şaft çapı d ₁	13 mm	= 1300.
Uzunluk l ₁	60 mm	= 060
Siparis No	=	267. 3.1300. 060