



# SCHNEIDSTEMPEL MIT ABDRÜCKSTIFT, ABGESETZT, LANG



269.



## 269. Schneidstempel mit Abdrückstift, abgesetzt, lang

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	k	l <sub>2</sub>	a <sub>min</sub>	l <sub>1</sub>	60	71	80	90	100
2,3 - 5,9	6	9	5	17,5	2,3		●	●	●	●	●
3,2 - 7,9	8	11	5	25	3,2		●	●	●	●	●
4,8 - 9,9	10	13	5	28	4,8		●	●	●	●	●
4,8 - 12,9	13	16	5	28	4,8		●	●	●	●	●
5,5 - 15,9	16	19	6,4	28	5,5		●	●	●	●	●
5,5 - 19,9	20	23	6,4	28	5,5		●	●	●	●	●
6,5 - 24,9	25	28	6,4	28	6,5		●	●	●	●	●

### Werkstoff:

HSS  
 Bestell-Nummer 269.3.  
 Härte:  
 Schaft 64 ± 2 HRC  
 Kopf 52 ± 5 HRC

Werkstoffbeschreibung und andere Werkstoffe siehe am Anfang des Kapitels E.

### Ausführung:

Stempelkopf warmgestaucht. Auflagefläche und Schaft im Einstechverfahren feinstgeschliffen.

Die Verdrehsicherungsfläche wird, wenn nichts anderes angegeben, parallel zur längsten Profilleite ausgeführt.

### Hinweis:

Bei einem Schneidspalt ≤ 0,04 mm nimmt FIBRO, bei der Form 01 und Form 02, ein Abrunden der scharfen Ecken vor, falls Schneidstempel und Schneidbuchse zusammen bestellt werden. Damit wird die Montagezeit und das Risiko eines Kantenbruchs während des Betriebes reduziert.

### Bestell-Beispiel:

Schneidstempel mit Abdrückstift, abgesetzt, lang	=	269.3.
Schaftdurchmesser d <sub>2</sub>	13 mm	= 1300.
Länge l <sub>1</sub>	60 mm	= 060.
Schneidform FORM	Quadrat	= 01.
Schneidformbreite a	4.8 mm	= 0480.
Schneidformlänge b	4.8 mm	= 0480
Bestell-Nummer	=	269.3. 1300.060. 01.0480. 0480