


快速更换型冲头，阶梯式，圆形，带弹顶销，轻载荷用



2712.



2712. 快速更换型冲头，阶梯式，圆形，带弹顶销，轻载荷用

d ₂ / 订购数字	d _s	P	l ₁ / 订购数字	l (订货字母)	63 (C)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)
6 / (1)	6	2,5 - 5,9	13(1)		●	●	●	●	●
10 / (2)	8	5 - 9,9	13(1) 19(2)		●	●	●	●	●
13 / (3)	8	6 - 12,9	13(1) 19(2)		●	●	●	●	●
16 / (4)	8	8 - 15,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●
20 / (5)	8	10 - 19,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●
25 / (6)	8	12 - 24,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●
32 / (7)	8	16 - 31,9	13(1) 19(2) 25(3)			●	●	●	●
38 / (8)	8	19 - 37,9	19(2) 25(3) 30(4)				●	●	●

材料:


HSS
硬度 62 ± 2 HRC

结构:

精磨凸模柄部和凸模切削刃直径。
特别尺寸请洽询

订购示例:

2 7 1 2 . 7 G 2 . 2 4 5 0



形状: 圆形
P = Ø 24,5 mm
冲裁凸模长度: l₁
19 mm
长度: l
100 mm
直径: d₂
32 mm
型号:
轻型
规格:
圆形
冲头:

= 2450
订购数字
= (2)
订货字母
= (G)
订购数字
= (7)
订购数字
= (2)
订购数字
= (1)
有压紧销
= 27