


PUNZONE DA TRANCIATURA A CAMBIO RAPIDO, A DIAMETRO RIDOTTO, ASOLA, CON SPINA DI ESPULSIONE, PER CARICO LEGGERO




2742. Punzone da tranciatura a cambio rapido, a diametro ridotto, asola, con spina di espulsione, per carico leggero

| d ₂ / Cifra indicativa | d ₅ | W _{min} | G _{max} | l ₁ / Cifra indicativa | l (Lettera indicativa) | 63 (C) | 71 (D) | 80 (E) | 90 (F) | 100 (G) |
|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 6 / (1) | 6 | 2,5 | 5,9 | 13(1) | | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10 / (2) | 8 | 4 | 9,9 | 13(1) 19(2) | | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13 / (3) | 8 | 6 | 12,9 | 13(1) 19(2) | | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16 / (4) | 8 | 8 | 15,9 | 13(1) 19(2) 25(3) | | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20 / (5) | 8 | 10 | 19,9 | 13(1) 19(2) 25(3) | | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25 / (6) | 8 | 12 | 24,9 | 13(1) 19(2) 25(3) | | ● | ● | ● | ● | ● |
| 32 / (7) | 8 | 16 | 31,9 | 13(1) 19(2) 25(3) | | | ● | ● | ● | ● |
| 38 / (8) | 8 | 19 | 37,9 | 19(2) 25(3) 30(4) | | | | ● | ● | ● |

Esempio di ordinazione:

2742.2F1.0650.0450.B



Angolo:
90°

Forma: asola, Larghezza W
W = 4,5 mm

Forma: asola, Lunghezza P
P = 6,5 mm

Penetrazione nella matrice: l₁
13 mm

Lunghezza: l
90 mm

Diametro: d₂
10 mm

Tipo:
leggero

Esecuzione:
asola

Punzone da tranciatura:
con spina di espulsione

Lettera indicativa
= (B)

= 0450

= 0650

Cifra indicativa
= (1)

Lettera indicativa
= (F)

Cifra indicativa
= (2)

Cifra indicativa
= (2)

Cifra indicativa
= (4)

= 27

Materiale:

HSS

Durezza 62 ± 2 HRC

Esecuzione:

Gambo e forma di taglio superfinito.

Fabbricazione speciale su richiesta.