



SCHNEIDBUCHSE OHNE BUND, ZYLINDRISCH



2602.



2602. Schneidbuchse ohne Bund, zylindrisch

d ₁ , d ₅	d ₂	l	f	l ₁	16	19	22	25	28	32
1,8 - 3,2	8	3	1		●	●	●	●	●	●
2 - 5	10	3	1		●	●	●	●	●	●
3 - 7	13	3	1,5		●	●	●	●	●	●
5 - 8	16	5	1,5		●	●	●	●	●	●
7 - 11	20	5	1,5		●	●	●	●	●	●
11 - 16	25	5	2,5		●	●	●	●	●	●
16 - 19	32	7	2,5		●	●	●	●	●	●
19 - 28	40	7	2,5		●	●	●	●	●	●

Werkstoff:

HSS

Bestellnummer 2602.3.

Härte 64 ± 2 HRC

Ausführung:

Durchmesser d₂ sowie Stirnflächen geschliffen.

Wenn nichts anderes angegeben, so ist die angeschliffene Fläche parallel zur Bezugsachse "A".

*d₁ = Eckenmaß

Mit Startbohrung für Drahterodieren siehe 2601.

Bestell-Beispiel:

Schneidbuchse ohne Bund, zylindrisch	=	2602.3.
Aufnahmedurchmesser d ₂	20 mm =	020.
Länge l ₁	16 mm =	016.
Schneidform Form	Quadrat =	1.
Schneidformbreite a	320 =	0320.
Schneidformlänge b	320 =	0320.
Bestell-Nummer	=	2602.3. 020. 016. 1. 0320. 0320