


ZIMBA ~DIN 9861 ŞEKİL C

275.



Tanım:

DIN 9861 normuna göre, gövde ve kesme çapı için sınırlama vardır. Bu normda havşa başlı kademeli zımba için gövde çapı en fazla 3 mm iken, kesme çapı en fazla 2.95 mm olabilir.

Kademeli zimbaların bühizmet ölçülerdede avantajları vardır. Bunlar sağlamlık ve uzun süreli sıyırma gücüdür. Bu ihtiyaçtan dolayı FIBRO stoklarındaki 223 serisi ölçülerinden bu ürünler temin edilir. Lütfen kodlamayı sağdaki örneğe göre yapınız.

Malzeme:

HSS

Sipariş No 275.3.

Sertlik: Gövde 64 ± 2 HRC; Kafa 52 ± 3 HRC

HST

Sipariş No 275.4.

Sertlik: Gövde Yuzey ≥ 950 HV 0,3; Kafa 52 ± 3 HRC

HZ - TIN (HSS)

Sipariş No 275.0.

Sertlik: Gövde Yuzey 2300 HV 0,05; Kafa 52 ± 3 HRC

ASP 23 - ASP 2023

Sipariş No 275.6.

Sertlik: Gövde 64 ± 2 HRC; Kafa 52 ± 3 HRC

Malzemeler hakkında detaylı bilgi için bkz: Bölüm E başında.

Yürütme:

Kafa sıcak dövme ve meneviş işlemlerine tabi tutulmuştur. Bu işlemler sonrasında gövde ve kafa kısmı hassas taşlanarak eş merkezlik elde edilir. Zimbalar yenisiyle sorunsuz değiştirilebilir.

Uzun: 71, 80, 100 mm.

Öteki ölçüler Sipariş Üzerine üretilir!

275. Zimba ~DIN 9861 Şekil C

Ölçü adımları										
d ₁	d ₁	d ₂	d ₃	l ₂	k	l ₁	71	80	100	
1 - 3,9	0,05	5,5	4	5 - 20	0,5		●	●	●	
1,5 - 4,9	0,05	6,5	5	5 - 20	0,5		●	●	●	
1,6 - 5,9	0,05	8	6	5 - 20	0,5		●	●	●	
2,5 - 7,9	0,05	10	8	5 - 20	1		●	●	●	
4 - 9,9	0,05	12	10	5 - 20	1		●	●	●	
5 - 12,9	0,05	15	13	5 - 20	1		●	●	●	
8 - 15,9	0,05	18	16	5 - 20	1,5		●	●	●	

Siparis Kodu (örnek):

Zimba ~DIN 9861 Şekil C	= 275.
Malzeme MAT	HSS = 3.
Şaft çapı d ₃	8 mm = 0800.
Uzunluk l ₁	71 mm = 071.
Kesme çapı d ₁	2.5 mm = 0250.
Kesim uzunluğu l ₂	5 mm = 05
Siparis No	= 275.3. 0800.071.0250.05