

PLOCHÁ A ČTYŘHRANNÁ OCEL S PŘÍDAVKEM PRO OPRACOVÁNÍ, PODLE DIN 59350

Materiál:

1.0570 / St 52-3

nelegovaná konstrukční ocel


Provedení:

tloušťka přesně broušená, šířka broušená nebo frézovaná, délka opracovaná

2923.0570.



dodáváme
original
BÖHLER
 kvalitu



2923.0570. Plochá a čtyřhranná ocel s přídatkem pro opracování, podle DIN 59350

s	5,2	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	60,4	70,4	80,4	100,4
b															
10,4				•											
12,4					•										
15,4						•									
20,3		•	•	•	•	•									
20,4							•								
25,3	•	•	•	•	•	•	•								
25,4								•							
30,3	•	•	•	•	•	•	•	•							
30,4									•						
40,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
40,4										•					
50,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
50,4											•				
60,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
60,4												•			
70,3				•	•	•	•	•	•	•	•	•			
70,4													•		
80,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
80,4														•	
100,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
100,4															•
120,3			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
125,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
140,3			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
150,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
160,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
180,3				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
200,3		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
250,3		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
300,3				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
350,3				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
400,3				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Příklad objednávky:

Plochá a čtyřhranná ocel s přídatkem pro opracování, podle DIN 59350	=	2923.0570.
Šířka B	50,3 mm =	050.
Tloušťka S	5,2 mm =	005.
Délka L	1000 mm =	1000
Objednávací číslo	=	2923.0570. 050. 005. 1000