

# PRÄZISIONSFLACH- UND -VIERKANTSTAHL MIT BEARBEITUNGSAUFMASS, DIN 59350

**Werkstoff:**  
1.0570 / St 52-3  
Unlegierter Baustahl


2923.0570.



wir liefern  
original  
**BÖHLER**  
Qualität

**Ausführung:**

Dicke präzisionsgeschliffen, Breite geschliffen oder gefräst,  
Länge bearbeitet



**2923.0570. Präzisionsflach- und -vierkantstahl mit Bearbeitungsaufmaß, DIN 59350**

s	5,2	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	60,4	70,4	80,4	100,4
b															
10,4				•											
12,4					•										
15,4						•									
20,3		•	•	•	•	•									
20,4							•								
25,3	•	•	•	•	•	•	•								
25,4								•							
30,3	•	•	•	•	•	•	•	•							
30,4									•						
40,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
40,4										•					
50,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
50,4											•				
60,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
60,4												•			
70,3				•	•	•	•	•	•	•	•	•			
70,4													•		
80,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
80,4														•	
100,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
100,4															•
120,3			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
125,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
140,3			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
150,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
160,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
180,3				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
200,3		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
250,3		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
300,3				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
350,3				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
400,3				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

**Bestell-Beispiel:**

Präzisionsflach- und -vierkantstahl mit Bearbeitungsaufmaß, DIN 59350	=	2923.0570.
Breite B	50,3 mm =	050.
Dicke S	5,2 mm =	005.
Länge L	1000 mm =	1000
Bestell-Nummer	=	2923.0570. 050. 005. 1000