

PLOCHÁ A ČTYŘHRANNÁ OCEL S PŘÍDAVKEM PRO OPRACOVÁNÍ, PODLE DIN 59350

Materiál:

1.2379 / X 155 CrVMo 12-1
ocel pro práci zastudena

2923.2379.




dodáváme
original
BÖHLER
 kvalitu

Provedení:

tloušťka přesně broušená, šířka broušená nebo frézovaná, délka opracovaná

Upozornění:

- = lze dodat v délce 500 mm a 1000 mm
- = lze dodat pouze v délce 500 mm
- = lze dodat pouze v délce 1000 mm



2923.2379. Plochá a čtyřhranná ocel s přídatkem pro opracování, podle DIN 59350

s	2,2	3,2	4,2	5,2	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	60,4	63,4	70,4	80,4	100,4	120,4	150,4	
b																								
6,2						○																		
8,2						●																		
10,3	●	●	●	●	●	●																		
10,4							●																	
12,4								●																
15,3	●	●	●	●	●	●	●	●	■															
15,4									●															
16,4										■														
20,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■														
20,4											●													
25,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●													
25,4												●												
30,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●												
30,4													●											
32,3						■	■	■		■	■	■												
32,4														■										
40,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●	■										
40,4																●								
50,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●	■	●									
50,4																●								
60,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●								
60,4																		■						
63,3						■	■	■		■	■	■			■	■	■							
63,4																			■					
70,3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
70,4																						■		
80,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●	■	●	●	■							
80,4																						■		
90,3							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					■		
100,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●	■	●	●	■					■	■	
100,4																							■	
120,4																							■	
125,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●	■	●	●	■				■	■	■	
150,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●	■	●	●	■				■	■	■	
150,4																								■
160,3							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
200,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●	■	●	●	■				■	■	■	
250,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●	■	●	●	■							
300,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●	■	●	●	■							
350,3										■	■	■	■	■	■	■								
400,3										■	■	■	■	■	■									

Příklad objednávky:

Plochá a čtyřhranná ocel s přídatkem pro opracování, podle DIN 59350 = 2923.2379.
 Šířka B 15,3 mm = 015.
 Tloušťka S 2,2 mm = 002.
 Délka L 500 mm = 0500
 Objednací číslo = 2923.2379. 015.002. 0500