


VODÍCÍ POUZDRO, ISO 8978

2621.



Materiál:

WS

Tvrдость 60 ± 2 HRC

Vlastnosti materiálu jsou uvedeny v kapitole E.

Provedení:

Průměr d_1 , d_2 a středící průměr broušený.

2621. Vodící pouzdro, ISO 8978

Odstupňování				
d_1	d_1	d_2	l_1	r
1 - 2,4	0,1	5	8	1
1,6 - 3	0,1	6	12,5	1
2 - 3,5	0,1	8	12,5	1,5
3 - 5	0,1	10	16	2
4 - 7,2	0,1	13	16	2
6 - 8,8	0,1	16	20	2
7,5 - 11,3	0,1	20	20	2,5
11 - 16,6	0,1	25	25	2,5
15 - 20	0,5	32	25	4
18 - 27	0,5	40	32	4
26 - 36	0,5	50	40	4

Příklad objednávky:

Vodící pouzdro, ISO 8978	=	2621.1.
Průměr vedení d_1	6 mm =	0600.
Vnější průměr d_2	16 mm =	1600
Objednací číslo	=	2621.1. 0600. 1600