


PUNZÓN DE CORTE CON EXPULSOR



267.



267. Punzón de corte con expulsor

d _{1 h6}	d ₃	k	l ₁	60	71	80	90	100
5	8	5		●	●	●	●	●
6	9	5		●	●	●	●	●
8	11	5		●	●	●	●	●
10	13	5		●	●	●	●	●
13	16	5		●	●	●	●	●
16	19	6,4		●	●	●	●	●
20	23	6,4		●	●	●	●	●
25	28	6,4		●	●	●	●	●

Material:

HSS

Código de pedido 267.3.

Dureza:

Caña 64 ± 2 HRC

Cabeza 52 ± 5 HRC

☞ Para descripción del material y otros materiales, vea al principio del capítulo E.

Ejecución:

Cabeza recalcada en caliente. Las superficies de contacto y de la caña en rectificado fino en «plongée».

Ejemplo de código:

Punzón de corte con expulsor	=	267.
Material MAT	HSS	= 3.
Diámetro de vástago d ₁	13 mm	= 1300.
Longitud l ₁	60 mm	= 060
Código	=	267. 3.1300.060