



STŘIŽNÍK S ODLEPOVAČEM, KRÁTCE OSAZENÝ DŘÍK

268.



Materiál:

HSS
Objednací číslo 268.3.
Tvrdost:
dřík 64 ± 2 HRC
hlava 52 ± 5 HRC

Popis materiálu a jiné materiály, dále začátek kapitoly E.

Provedení:

Hlava střížníku pěchovaná zatepla, dosedací plocha a dřík jemně broušené.

Pokud není udáno jinak, bude plocha zajištění proti otočení provedena paralelně k nejdelší profilové straně.

Upozornění:

V případě střížné mezery $\leq 0,04$ mm zaobluje FIBRO ostré rohy u tvaru 01 a tvaru 02, pokud se objednává dohromady střížník a střížné pouzdro. Tím se sníží doba montáže a riziko zlomení hrany během provozu.

268.

Střížník s odlepovačem, krátce osazený dřík

d_1	d_2	d_3	k	l_2	a_{min}	l_1	60	71	80	90	100
1,6 - 4,9	5	8	5	7	1,6		●	●	●	●	●
2,3 - 5,9	6	9	5	7	2,3		●	●	●	●	●
3,2 - 7,9	8	11	5	13	3,2		●	●	●	●	●
4,8 - 9,9	10	13	5	13	4,8		●	●	●	●	●
4,8 - 12,9	13	16	5	13	4,8		●	●	●	●	●
5,5 - 15,9	16	19	6,4	13	5,5		●	●	●	●	●
5,5 - 19,9	20	23	6,4	13	5,5		●	●	●	●	●
6,5 - 24,9	25	28	6,4	13	6,5		●	●	●	●	●

Příklad objednávky:

Střížník s odlepovačem, krátce osazený dřík	= 268.3.
Průměr dříku d_2	13 mm = 1300.
Délka l_1	60 mm = 060.
Tvar řezu FORM	čtyřhranný = 01.
Šířka tvaru řezu a	4.8 mm = 0480.
Délka tvaru řezu b	4.8 mm = 0480.
Objednací číslo	= 268.3. 1300. 060. 01.0480. 0480