



SCHNEIDSTEMPEL MIT ABDRÜCKSTIFT, ABGESETZT, KURZ

268.



Werkstoff:

HSS
Bestell-Nummer 268.3.
Härte:
Schaft 64 ± 2 HRC
Kopf 52 ± 5 HRC

 Werkstoffbeschreibung und andere Werkstoffe siehe am Anfang des Kapitels E.

Ausführung:

Stempelkopf warmgestaucht. Auflagefläche und Schaft im Einstechverfahren feinstgeschliffen.

Die Verdrehsicherungsfläche wird, wenn nichts anderes angegeben, parallel zur längsten Profilseite ausgeführt.

Hinweis:

Bei einem Schneidspalt $\leq 0,04$ mm nimmt FIBRO, bei der Form 01 und Form 02, ein Abrunden der scharfen Ecken vor, falls Schneidstempel und Schneidbuchse zusammen bestellt werden. Damit wird die Montagezeit und das Risiko eines Kantenbruches während des Betriebes reduziert.

268.

Schneidstempel mit Abdrückstift, abgesetzt, kurz

d_1	d_2	d_3	k	l_2	a_{\min}	l_1	60	71	80	90	100
1,6 - 4,9	5	8	5	7	1,6		●	●	●	●	●
2,3 - 5,9	6	9	5	7	2,3		●	●	●	●	●
3,2 - 7,9	8	11	5	13	3,2		●	●	●	●	●
4,8 - 9,9	10	13	5	13	4,8		●	●	●	●	●
4,8 - 12,9	13	16	5	13	4,8		●	●	●	●	●
5,5 - 15,9	16	19	6,4	13	5,5		●	●	●	●	●
5,5 - 19,9	20	23	6,4	13	5,5		●	●	●	●	●
6,5 - 24,9	25	28	6,4	13	6,5		●	●	●	●	●

Bestell-Beispiel:

Schneidstempel mit Abdrückstift, abgesetzt, kurz	=	268.3.
Schaftdurchmesser d_2	13 mm =	1300.
Länge l_1	60 mm =	060.
Schneidform FORM	Quadrat =	01.
Schneidformbreite a	4.8 mm =	0480.
Schneidformlänge b	4.8 mm =	0480
Bestell-Nummer	=	268.3. 1300.060. 01.0480. 0480