


# STŘIŽNÍK, POLOTOVAR, S ODLEPOVAČEM ISO 8020

2701.




## 2701. Střížník, polotovar, s odlepovačem ISO 8020

d <sub>1</sub> / Objednáací číslo	d <sub>2</sub>	r	T	l / (Objednáací písmeno)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	120 (J)
5 / (3)	8	0,3	5		●	●	●	●	●
6 / (4)	9	0,3	5		●	●	●	●	●
8 / (5)	11	0,3	5		●	●	●	●	●
10 / (6)	13	0,3	5		●	●	●	●	●
13 / (7)	16	0,4	5		●	●	●	●	●
16 / (8)	19	0,4	5		●	●	●	●	●
20 / (9)	23	0,4	5		●	●	●	●	●
25 / (10)	28	0,4	5		●	●	●	●	●
32 / (11)	35	0,4	5		●	●	●	●	●

### Příklad objednávky:

**2701.8G**



**Délka: l**  
100 mm  
**Průměr: d<sub>1</sub>**  
16 mm  
**Typ:**  
ISO  
**Provedení:**  
polotovar  
**Střížník:**  
s odlepovačem

**Objednáací písmeno**  
= (G)  
**Objednáací číslo**  
= (8)  
**Objednáací číslo**  
= (1)  
**Objednáací číslo**  
= (0)  
**Objednáací číslo**  
= 27

### Materiál:

HSS  
Tvrdost:  
dřík 64 ± 2 HRC  
hlava 52 ± 5 HRC

### Provedení:

Hlava střížníku pěstovaná zatepla, dosedací plocha a dřík jemně broušené.  
Nestandardní výroba na poptávku.