



PUNZONE DA TRANCIATURA A CAMBIO RAPIDO, CON DIAMETRO TAGLIANTE MAGGIORATO RISPETTO ALLO STELO, SBOZZO, CON SPINA DI ESPULSIONE, PER CARICO PESANTE

2705.




2705. Punzone da tranciatura a cambio rapido, con diametro tagliente maggiorato rispetto allo stelo, sbozzo, con spina di espulsione, per carico pesante

d ₂ / Cifra indicativa	P	l ₁ / Cifra indicativa	I (Lettera indicativa)	80 (E)	90 (F)	100 (G)
13 / (3)	32	19 (2) 30 (4)		●	●	●
16 / (4)	38	19 (2) 30 (4)		●	●	●
20 / (5)	40	19 (2) 30 (4)		●	●	●
25 / (6)	44	19 (2) 30 (4)		●	●	●
32 / (7)	50	19 (2) 30 (4)		●	●	●
40 / (9)	56	19 (2) 30 (4)		●	●	●

Esempio di ordinazione:

2705.7G4.5000



Forma: rotondo

P = Ø 50 mm

Penetrazione nella matrice: I₁

30 mm

Lunghezza: I

100 mm

Diametro: d₂

32 mm

Tipo:

diametro tagliente maggiorato, pesante

Esecuzione:

sbozzo

Punzone da tranciatura:

con spina di espulsione

= 5000

Cifra indicativa

= (4)

Lettera indicativa

= (G)

Cifra indicativa

= (7)

Cifra indicativa

= (5)

Cifra indicativa

= (0)

= (27)

Materiale:

HSS

Durezza 62 ± 2 HRC

Esecuzione:

Gambo e diametro di taglio superfinito.

Fabbricazione speciale su richiesta.