



### Baugröße 17

Die kleinste Baureihe der DryLin® N-Serie zeichnet sich durch geringste Abmaße bei gleichzeitiger hoher Belastbarkeit aus. Diese Serie läuft schmiermittelfrei und bietet die Möglichkeit, High-Speed-Anwendungen auszuführen.

- Schienenbreite 17 mm
- Bauhöhe 6 mm
- 100% schmiermittelfrei
- Vorspannung möglich

DryLin® N

Telefon (0 22 03) 96 49-145  
Telefax (0 22 03) 96 49-334

igus® GmbH  
51147 Köln

Internet: [www.igus.de](http://www.igus.de)  
E-Mail: [info@igus.de](mailto:info@igus.de)

62.6



Standard



Preload



Loslager



Doppelschlitten mit Gewindezapfen

Aufbau der Bestellnummer für komplette Systeme:

NK -02 -17 -02 -500 LLZ C5 = 20

komplettes System

Art des Schlittens

- 02 mit Gewindebohrung
- 22 mit Gewindezapfen, Doppelschlitten

Größe

17 = 17 mm Schienenbreite

Anzahl Schlitten

Schienenlänge in mm

Optionen Schlitten

- ohne Angabe: Standard
- LLZ: Loslager z-Richtung
- LLY: Loslager y-Richtung
- LLYZ: Loslager y- und z-Richtung
- P: mit Vorspannung (max. 1 N)

Optionen Schienen

- ohne Angabe: Standardschiene mit Befestigungsbohrungen
- UNGEBOHRT: Schiene ohne Befestigungsbohrung
- C5 = ... mm: nur bei unsymmetrischem Bohrbild



# DryLin® NK-02/22-17 | Miniaturgleitführung



## Daten, Version 02:


Bestellnummer Schlitten	NW-02-17
Bestellnummer Schiene	NS-01-17
Schienengewicht	150 g/m
Schlittengewicht	1,7 g
max. Schienenlänge	2000 mm
Standardbohrbild	symmetrisch (C5 = C6)
mögliche Vorspannung	1 N




## Daten, Version 22:

Bestellnummer Schlitten	NW-22-17-40
Bestellnummer Schiene	NS-01-17
Schienengewicht	150 g/m
Schlittengewicht	2,6 g
max. Schienenlänge	2000 mm
Standardbohrbild	symmetrisch (C5 = C6)


Version 02: Schlitten mit Gewindezapfen




Version 22: Doppelschlitten mit Gewindezapfen



## Statische Tragfähigkeit und Flächen-trägheitsmomente



DIN 7984/DIN 6912/DIN 84  
EN ISO 1707  
für Zylinderschrauben M3



DryLin® N

Telefon (0 22 03) 96 49-145  
Telefax (0 22 03) 96 49-334

