




Baugröße 80

Die größte Serie der DryLin® N-Baureihe bietet die Möglichkeit, hohe Lasten bei gleichzeitiger geringer Bauhöhe aufnehmen zu können. Auch die größte Serie läuft schmiermittelfrei und kann High-Speed-Anwendungen übernehmen. Bei der Clips-Variante können die Gleitelemente gewechselt werden, die umspritzte Variante erleichtert die Montage.

- Schienenbreite 80 mm
- Bauhöhe 12 mm
- 100% schmiermittelfrei
- breite Momentenabstützung

DryLin® N

Telefon (0 22 03) 96 49-145
 Telefax (0 22 03) 96 49-334




Standard
 mit Gewindebohrung,
 Gleitelemente aus iglidur® J



Umspritzt
 mit Gewindebohrung,
 Gleitelemente aus iglidur® J200

Aufbau der Bestellnummer für komplette Systeme:



igus® GmbH
 51147 Köln

Internet: www.igus.de
 E-Mail: info@igus.de

