


# SCHNEIDSTEMPEL MIT POSAUNENHALS, ROHLING, MIT ABRÜCKSTIFT, DIN 5118 FORM E

2706.




## 2706. Schneidstempel mit Posaunenhals, Rohling, mit Abdrückstift, DIN 5118 Form E

d <sub>1</sub> / (Bestellziffer)	d <sub>2</sub>	a	k	r	l (Bestellbuchstabe)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	120 (J)
5 / (3)	7	1,5	4	10		●	●	●	●	●
6 / (4)	9	1,5	4	10		●	●	●	●	●
8 / (5)	11	1,5	4	12		●	●	●	●	●
10 / (6)	14	1,5	4	15		●	●	●	●	●
13 / (7)	17	1,5	4	15		●	●	●	●	●
16 / (8)	20	1,5	4	15		●	●	●	●	●
20 / (9)	25	1,5	4	15		●	●	●	●	●

### Bestell-Beispiel:

**2706.7G**



**Länge: l**  
100 mm  
**Durchmesser: d<sub>1</sub>**  
13 mm  
**Typ:**  
mit Posaunenhals  
**Ausführung:**  
Rohling  
**Schneidstempel:**  
mit Abdrückstift

**Bestellbuchstabe**  
= (G)  
**Bestellziffer**  
= (7)  
**Bestellziffer**  
= (6)  
**Bestellziffer**  
= (0)  
= 27

### Werkstoff:

HSS  
Härte:  
Schaft 62-66 HRC  
Kopf 45-55 HRC

☞ Werkstoffbeschreibung und andere Werkstoffe siehe am Anfang des Kapitels E.

### Ausführung:

Stempelschaft feinstgeschliffen. Stempelkopf wärmegestaut und angelassen.

### Hinweis:

Passender Zapfensenker 2284.00.  
Passender Aufnahmering 2284.00.01.