


# PUNZÓN DE CORTE DE CAMBIO RÁPIDO, CON MECHA, REDONDO, CON EXPULSOR, PARA TRABAJOS LIGEROS



2712.



## 2712. Punzón de corte de cambio rápido, con mecha, redondo, con expulsor, para trabajos ligeros

d <sub>2</sub> / Número de pedido	d <sub>s</sub>	P	l <sub>1</sub> / Número de pedido	l (Letra de pedido)	63 (C)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)
6 / (1)	6	2,5 - 5,9	13(1)		●	●	●	●	●
10 / (2)	8	5 - 9,9	13(1) 19(2)		●	●	●	●	●
13 / (3)	8	6 - 12,9	13(1) 19(2)		●	●	●	●	●
16 / (4)	8	8 - 15,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●
20 / (5)	8	10 - 19,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●
25 / (6)	8	12 - 24,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●
32 / (7)	8	16 - 31,9	13(1) 19(2) 25(3)			●	●	●	●
38 / (8)	8	19 - 37,9	19(2) 25(3) 30(4)				●	●	●

### Material:

HSS

Dureza 62 ± 2 HRC


### Ejecución:

Caña y diámetro de corte en rectificado fino.

Ejecución especial sobre demanda.

### Ejemplo de código:

**2712.7G2.2450**



### Forma: redondo

P = Ø 24,5 mm

Longitud de corte del punzón: l<sub>1</sub> = 19 mm

Longitud: l = 100 mm

Diámetro: d<sub>2</sub> = 32 mm

Tipo: reforzada

Ejecución: redondo

Punzón de corte: con expulsor

= 2450

Número de pedido = (2)

Letra de pedido = (G)

Número de pedido = (7)

Número de pedido = (2)

Número de pedido = (1)

= 27