


Für Neukonstruktionen:
Serie B15 "E2 mini"
▶ Seite 5.62

E2 mini | Serie B15 classic

igus® E-KettenSysteme®




- 1 Anschlussэлемент mit integrierter Zugentlastung
- 2 Schmutzabweisende Außenkontur
- 3 Innenaufteilung mit Trennstegen
- 4 Kleinste Teilung für sehr ruhigen Lauf
- 5 Im Außenradius mit Filmscharnier zu öffnen


● ● ● Preis Index

Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222

igus® GmbH
51147 Köln






Verfahrweg S [m]



Freitragende Länge

FL_G = mit geradem Obertrum
 FL_B = mit erlaubtem Durchhang




Serie B15 classic im Außenradius aufklappbar

Art. Nr.	B_i [mm]	B_a [mm]	R [mm]	Biegeradien
B15.1.□.0	15	26	038	048 075
B15.2.□.0	25	36	110	125 145
B15.3.□.0	38	49	180	
B15.4.□.0	50	61		

Radius für alle Kettenbreiten!
*Lieferbar auf Anfrage

Art. Nr. mit gewünschtem Radius-Wert ergänzen z.B. B15.2.048.0
Oben aufgeführte Biegeradien sind mit jeder Kettenbreite kombinierbar!

Bestellbeispiel



Bestellbeispiel: 2,0 m komplette E-Kette®
(Kettenlänge oder Gliederanzahl angeben!)

2,0 m (66 Glieder) Serie B15.2.048.0
+ mit 2 Trennstegen 152 montiert jedes 2. Glied
+ 1 Satz Anschlusselemente + Zugentlast. 102.12PZ