


igus® E-KettenSysteme®




- 1 Die abriebarmen Kettenglieder sind Reinraum geeignet
- 2 Keine Bolzen/ Bohrung Verbindung
- 3 Auch für gleitenden Betrieb geeignet
- 4 Sehr leiser Betrieb
- 5 Leichte Montage durch Eindrücken der Leitung
- 6 E-Band kann an "jeder" Stelle verlängert, verkürzt und verbreitert werden
- 7 iF-Design-Preis





Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800  
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222

igus® GmbH  
51147 Köln



**Freitragende Länge**

$FL_G$  = mit geradem Obertrum  
 $FL_B$  = mit erlaubtem Durchhang



**Serie E-Band - im Außenradius zu befüllen**

Art. Nr.	$B_i$ [mm]	$B_a$ [mm]	$R$ [mm]	Biegeradien
EB20.025.□.0	25	36	045	063* 075*
				100* 125* 150*
				175* 200*

Radius für alle Kettenbreiten!

\*Lieferbar auf Anfrage

Art. Nr. mit gewünschtem Radius-Wert ergänzen z.B. EB20.025.045.0  
Oben aufgeführte Biegeradien sind mit jeder Kettenbreite kombinierbar!

**Bestellbeispiel**



EB20.025.045.0

- Farbe schwarz
- Biegeradius
- Breiten-Index
- Serie



**Bestellbeispiel: 1,0 m komplette E-Kette®**

(Kettenlänge oder Gliederanzahl angeben!)

1,0 m (40 Glieder) Serie EB20.025.045.0

+ 1 Satz Anschlusselemente EB20.025.12.PZ

