



Stahlanchlusselement

- Feste Verbindung mit Energierohr
- Elektrisch leitend
- Minimierte Außenbreite

Mitnehmer (Außenlasche)
482...1



Mögliche Befestigungsvarianten - weitere Einbauwinkel ► siehe Einbau-Skizze

482...2

Festpunkt (Innenlasche)


Maße und Bestellvarianten

482...1

Mitnehmer

482...2

Festpunkt



Bestellbeispiel

482.050.12.A1



Komplettsatz für beide Enden:

482.050.12

Bei Einzelteil-Bestellung:

482.050.1

Anchlusselement Mitnehmer

482.050.2

Anchlusselement Festpunkt

Für Kettentyp	Art. Nr. Komplettsatz	Maß A [mm]
48.025. ►	482.025.12	-
48.050. ►	482.050.12	22
48.075. ►	482.075.12	47
48.100. ►	482.100.12	72
48.130. ►	482.130.12	102

Ergänzen Sie bitte die Art. Nr. mit dem gewünschten Breiten-Index - z.B. 482.050.12

Für die vormontierte Variante bitte den Index A1 ... A4 anfügen z.B. 482.050.12.A1

Für die Befestigung der Anschlusselemente werden folgenden Teile benötigt:

- Zylinderkopfschraube M5 DIN 912-8.8 Länge abhängig von Dicke der Befestigungsunterlage
- U-Scheibe 5,3 DIN 125-ST ● Sechskantmutter M5 DIN 934-8

Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222

igus® GmbH
51147 Köln

Internet: www.igus.de
E-mail: info@igus.de

