



Bestellbeispiel

58.	100.	100.	0

Farbe schwarz
 Biege-
 radius
 Index
 Serie

Serie R58 - im Außenradius zu öffnen

Art. Nr.	B_i [mm]	B_a [mm]	R [mm]	Biegeradien					Gewicht [kg/m]
58.050. <input type="text"/> .0	50	66	<input type="text"/> 075	<input type="text"/> 100	<input type="text"/> 125	<input type="text"/> 150	<input type="text"/> 200	<input type="text"/> 250	≈ 1,50
58.075. <input type="text"/> .0	75	91	<input type="text"/> 075	<input type="text"/> 100	<input type="text"/> 125	<input type="text"/> 150	<input type="text"/> 200	<input type="text"/> 250	≈ 1,77
58.100. <input type="text"/> .0	100	116	<input type="text"/> 075	<input type="text"/> 100	<input type="text"/> 125	<input type="text"/> 150	<input type="text"/> 200	<input type="text"/> 250	≈ 2,04
58.125. <input type="text"/> .0	125	141	<input type="text"/> 075	<input type="text"/> 100	<input type="text"/> 125	<input type="text"/> 150	<input type="text"/> 200	<input type="text"/> 250	≈ 2,31
58.150. <input type="text"/> .0	150	166	<input type="text"/> 075	<input type="text"/> 100	<input type="text"/> 125	<input type="text"/> 150	<input type="text"/> 200	<input type="text"/> 250	≈ 2,61
58.175. <input type="text"/> .0	175	191	<input type="text"/> 075	<input type="text"/> 100	<input type="text"/> 125	<input type="text"/> 150	<input type="text"/> 200	<input type="text"/> 250	≈ 2,88
58.200. <input type="text"/> .0	200	216	<input type="text"/> 075	<input type="text"/> 100	<input type="text"/> 125	<input type="text"/> 150	<input type="text"/> 200	<input type="text"/> 250	≈ 3,15

Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem gewünschten Wert des Radius (R) z.B. 58.100. 100 .0
 0 = Standardfarbe schwarz, weitere Farben ► Seite 1.39 · Teilung = 33,3 mm/Glied - Glieder/m = 30



Heiße Späne bis 850 °C

E-Rohre, an denen 850 °C heiße Späne abprallen, als Sonderanfertigung. Manche Anwendungen im Spänebereich hinterließen Brand- und Schmelzspuren. Mit dem igus®-Werkstoff igumid HT ist Schluss damit.

Bestellbeispiel - Komplettes E-Rohr aus HT*: 58.100.100.0.HT

Bestellbeispiel - Deckel aus HT: 58.100.HT.100.0

*für lange Verfahrswege nach Rücksprache

Lieferzeit 10 Werktag! Weitere Informationen: www.igus.de/de/HT

