


Variante 1 - Trennsteg

Trennsteg lassen sich an beliebiger Stelle im Kettenquerschnitt anordnen, um den Innenraum der E-Kette® zu unterteilen - Standardgemäß werden Trennsteg jedes 2. Kettenglied montiert!

- Standard Unterteilung mit Trennsteg 582

Trennsteg		
unmontiert	581	
montiert	582	




E2 E-rohre Typ R
Innenhöhe: 35 mm

Variante 2 - Einsteckböden

Werden benötigt beim Einsatz von vielen dünnen Leitungen mit ähnlichen oder gleichen Durchmessern


- Trennsteg geschlitzt 588 zur Verwendung mit Einsteckboden 221.X

Trennsteg, geschlitzt		
unmontiert	587	
montiert	588	



Breite X [mm]	Art. Nr. unmontiert	Art. Nr. montiert
050	220.50	221.50
075	220.75	221.75
100	220.100	221.100
125	220.125	221.125

Breite X [mm]	Art. Nr. unmontiert	Art. Nr. montiert
150	220.150	221.150
175	220.175	221.175
200	220.200	221.200




Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222

Variante 3 - Fachböden

Bei Leitungen mit verschiedenen Durchmessern können Fachböden höhenversetzt eingesetzt werden. Es können sowohl teilweise Unterteilungen in einzelnen Blöcken realisiert werden, als auch die gesamte Breite $B_i - 10$ mm genutzt werden.



- Fachboden 2210.X kombinierbar mit Teilungssteg 586

Teilungssteg		
unmontiert	585	
montiert	586	



Breite X [mm]	Art. Nr. unmontiert	Art. Nr. montiert
018	2200.18	2210.18
023	2200.23	2210.23
028	2200.28	2210.28
033	2200.33	2210.33
038	2200.38	2210.38
043	2200.43	2210.43
048	2200.48	2210.48

Breite X [mm]	Art. Nr. unmontiert	Art. Nr. montiert
058	2200.58	2210.58
068	2200.68	2210.68
073	2200.73	2210.73
088	2200.88	2210.88
099	2200.99	2210.99
124	2200.124	2210.124
149	2200.149	2210.149



▶ Seite 6.5