




Serie ZF14 | "easy"-Design, Leitungen im Innenradius reindrücken


Art. Nr.	<i>Bi</i>	<i>Ba</i>	<i>R</i> lieferbare Biegeradien	Gewicht
e-ketten®	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/m]
ZF14.038.R.0	38	46,6	028	≈ 0,297

Art. Nr. mit gewünschtem Wert des Radius (*R*) ergänzen z.B. ZF14.038.028.0

Einbaumaße



Innenhöhe [mm]	21
Teilung [mm/Glied]	30,5
Glieder/m	33
entspricht [mm]	1.006,5
Kettenlänge	$L_K = S/2 + K$



<i>R</i>	028
<i>H</i> ⁵	86
<i>D</i>	116,5
<i>K</i>	211

Die erforderliche lichte Einbauhöhe ist: $H_F = H + 10\text{ mm}$ (bei 0,2 kg/m Zusatzlast)