

AYAR ŞİMİ



Malzeme:

malzeme no. 1.1274 (Karbon çeliği)
malzeme no. 1.4310 (Paslanmaz çelik)

Uygulama:

Geçmelerin ve kılavuzların tolerans ölçümleri
Kalıp düzeneklerinin ve makine parçalarının ayarı
Vana ve silindir boşluğunun test edilmesi

2925. Ayar Şimi

	Hassas master bandı Kutu veya halka başına kapasite						Alt folyo Kapasite: Ambalaj başına levha			Teknik bilgiler: Gerilme kuvveti N/mm ²		
	5 m	10 m	5 m	5 m	5 m	5 m	10 Biçim 50×300 mm	5 Biçim 100×500 mm	5 Biçim 150×500 mm	Kalınlık toleransı ± mm	Karbon Çeliği için	Paslanmaz Çelik için
Genişlik mm ▶	12,7	12,7	6	25	50	100						
Kalınlık mm ▼												
0,005	▲	▲	-	-	-	▲	-	▲	-	0,001	-	>1500
0,01	▲	▲	-	▲	▲	▲	▲	▲	-	0,002	-	>1500
0,02	◆	◆	-	▲	▲	▲	▲	▲	-	0,002	2000-2200	>1500
0,03	◆	◆	-	◆	◆	▲	◆	▲	-	0,002	2000-2200	1500-1700
0,04	◆	◆	-	◆	◆	▲	◆	▲	-	0,003	2000-2200	1500-1700
0,05	◆	◆	◆	◆	◆	▲	◆	▲	▲	0,003	2000-2200	1500-1700
0,06	◆	◆	-	◆	◆	▲	◆	▲	-	0,003	2000-2200	1500-1700
0,07	◆	◆	-	◆	◆	▲	◆	▲	-	0,004	2000-2200	1500-1700
0,08	◆	◆	◆	◆	◆	▲	◆	▲	-	0,004	2000-2200	1500-1700
0,09	◆	◆	-	◆	◆	▲	◆	▲	-	0,004	2000-2200	1500-1700
0,10	◆	◆	◆	◆	◆	▲	◆	▲	▲	0,004	2000-2200	1500-1700
0,12	◆	◆	-	-	◆	▲	◆	▲	-	0,004	2000-2200	1500-1700
0,15	◆	◆	◆	◆	◆	▲	◆	▲	▲	0,005	2000-2200	1500-1700
0,20	◆	◆	◆	◆	◆	▲	◆	▲	▲	0,006	1800-2100	1500-1700
0,25	◆	◆	◆	◆	◆	▲	◆	▲	▲	0,007	1800-2100	1500-1700
0,30	◆	◆	◆	◆	◆	▲	◆	▲	▲	0,007	1800-2100	1500-1700
0,35	◆	◆	-	-	◆	▲	◆	▲	-	0,008	1800-2000	1500-1700
0,40	◆	◆	◆	◆	◆	▲	◆	▲	▲	0,009	1600-1900	1500-1700
0,45	◆	◆	-	-	◆	▲	◆	▲	-	0,009	1600-1900	1500-1700
0,50	◆	◆	◆	◆	◆	▲	◆	▲	▲	0,01	1600-1900	1500-1700
0,55	◆	◆	-	-	-	▲	-	▲	-	0,01	1600-1900	1500-1700
0,60	◆	◆	-	◆	◆	▲	◆	▲	-	0,01	1600-1900	1500-1700
0,70	◆	◆	-	◆	◆	▲	◆	▲	-	0,012	1600-1900	1500-1700
0,80	◆	◆	-	◆	◆	▲	◆	▲	-	0,013	1600-1800	1500-1700
0,90	◆	◆	-	◆	◆	▲	◆	▲	-	0,013	1600-1800	1500-1700
1,00	◆	◆	-	◆	◆	▲	◆	▲	-	0,013	1600-1800	1500-1700

Malzeme Seçimi

- ◆ Karbon çeliği (malzeme no. 1.1274) için kodlamanın 2. bölümüne 1. yazılmalıdır
- ▲ Paslanmaz çelik (malzeme no. 1.4310) için kodlamanın 2. bölümüne 2. yazılmalıdır.

Siparis Kodu (örnek):

Hassas master bandı	=	2925.
Malzeme No.	1.1274	= 1.
Kalınlık	0,07 mm	= 0070.
Genişlik	12,7 mm	= 0012.
Uzunluk	10 m	= 0000
Siparis No	=	2925.1.0070.0012.10000

Siparis Kodu (örnek):

Alt folyo	=	2925.
Malzeme No.	1.4310	= 2.
Kalınlık	0,02 mm	= 0020.
Genişlik	50 mm	= 050.
Uzunluk	300 mm	= 300
Siparis No	=	2925.2.0020.050.300