



### Anschlusselemente | Mit Radienabstützung | Für TRC·TRE·TRCF·TRL·TRLF



TR.40.09 -  
TR.100.09



TR.125.09

Ø Index	Art. Nr. mit Radienabstützung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
30.	▶ -	-	-	-	-	-	-
40.	▶ TR.40.09.M6 <sup>1)</sup>	28	21	13,5	27	84,5	6,5
50.	▶ TR.50.09.M6 <sup>1)</sup>	38	21	13,5	27	84,5	6,5
60.	▶ TR.60.09.M8 <sup>1)</sup>	38	32	20	40	126	9
65.	▶ TR.65.09.M8 <sup>1)</sup>	45	32	20	40	126	9
70.	▶ TR.70.09.M8 <sup>1)</sup>	43	32	20	40	126	9
85.	▶ TR.85.09.M8 <sup>1)</sup>	49	35	20	40	155	9
85. (R 240)	▶ -	-	-	-	-	-	-
100.	▶ TR.100.09.M8 <sup>1)</sup>	67	35	20	40	155	9
125.	▶ TR.125.09.M8 <sup>1)</sup>	72	40	-	64	190	9

Zugentlastungen sind am Festpunkt und/oder am Mitnehmer möglich.

Standard: Durchgangsbohrung im  $\varnothing F$  - 1) Option: mit Gewindebuchsen, Stahl, M6/M8