



mm

DryLin® W

Telefon (0 22 03) 96 49-145
Telefax (0 22 03) 96 49-334

igus® GmbH
51147 Köln


Internet: www.igus.de
E-Mail: info@igus.de

63.10



Besondere Eigenschaften


- manuelle Spieleinstellung durch „Turn-To-Fit“-Funktion (Innensechskantschlüssel im Lieferumfang enthalten)
- Einstellschraube: max. zulässiges Anziehmoment 0,1 Nm
- 100 % schmiermittelfreier Einsatz
- niedrige Bauhöhe
- 8 verschiedene Profilschienen verfügbar



Entwickelt für den Einsatz in:




DryLin® W
Linearführungen



DryLin® SLW
Spindel-
Lineareinheiten



DryLin® ZLW
Zahnriemen-
achsen



Abmessungen [mm]

Bestellnr.	Gewicht [g]	B [mm]	C1 [mm]	C3 [mm]	A3 [mm]	K2 [mm]	H [mm]	SW [mm]	G1 [mm]
WJUME-01-10	43	26	20	16	6,5	M6	18	1,5	27
WJ200UME-01-16	110	34,5	36	18	0	M8	27	2,5	33
WJ200UME-01-20	222	42,5	45	27	0	M8	36	2,5	38