



Angaben in mm

Aufbau der Bestellnr.:

AG R M-08



### Besondere Eigenschaften

- für alle mechanischen Kombinationen
- sehr einfach zu montieren
- wartungsfrei
- korrosions- und chemikalienbeständig
- hohes Dämpfungsvermögen



### Material

Gehäuse: igumid G

► Seite 70.6

Kalotte: iglidur® W300

► Kap. 5

### Belastungsdaten

Bestellnummer	max. statische axiale Zugkraft		max. statische axiale Druckkraft		max. Montagekraft [N]
	kurzzeitig [N]	langzeitig [N]	kurzzeitig [N]	langzeitig [N]	
AGRM-08	250	125	1000	500	110

### Abmessungen [mm]

Bestellnummer	d1	d2	d4	l1	l2	l6	h3	S1	S2	a	b	e	Kippwinkel	
	+0,1		+0,5	+0,2	+0,3		+0,5			+0,3	+0,5			
	-0,1		-0,5	-0,2	-0,3	min.	-0,5			-0,3	-0,5	min.	empf.	max.
AGRM-08	13,0	M8	19,3	13,0	16,5	13,5	59,0	SW12	SW11	29,5	36,5	16,0	18°	25°

igubal®-Axialgelenk

AGRM

mm

Telefon (0 22 03) 96 49-145  
Telefax (0 22 03) 96 49-334

