


Teilung = 36 mm Glieder/m = 28 Kettenlänge = $s/2 + K$


R	100	125	150	200	225	250	300
H	265	315	365	465	515	565	665
D	200	225	250	300	325	350	400
K	500	650	725	875	975	1050	1225

Die erforderliche lichte Einbauhöhe ist: $H_F = H + 40$ mm (bei 2,5 kg/m Zusatzlast). Bei besonders beengten Platzverhältnissen bitte anrufen.



45


E2 Rohre classic
Innenhöhe: 45 mm



Standard


Trennsteg

unmontiert	301
montiert	311




Innenaufteilung

7 das komplette Programm ▶ 6.37



Mitnehmer mit Bohrung 681.1



681.2
Festpunkt mit Bolzen

Anschlusselemente



Stahl, zweiteilig pendelnd - Befestigung mit Zylinderkopfschraube M6 DIN 912-8.8

Für	Art. Nr.	Maß A	Maß B
Kettentyp:	Komplettsatz	[mm]	[mm]
68.1. ▶	681.12	60	112
68.2. ▶	681.12	100	152
68.3. ▶	681.12	160	212

Für die Befestigung der Anschlusselemente werden folgenden Teile benötigt:

- Zylinderkopfschraube M6* DIN 912-8.8 4 Stck./Satz
- U-Scheibe 6,3 DIN 125-ST 8 Stck./Satz
- Sechskantmutter M6 DIN 934-8 4 Stck./Satz

* Die Länge der Zylinderkopfschraube ist abhängig von der Dicke der Befestigungsunterlage.



Komplettsatz für beide Enden:

681. 12

Bei Einzelteil-Bestellung:

681. 1

Anschlusselement mit **Bohrung**

681. 2

Anschlusselement mit **Bolzen**



Innenaufteilung auch mit Einsteckböden möglich



Anschlusselement Stahl, einteilig, pendelnd



Anschlusselement Stahl, Flansch pendelnd

Weitere Features

Weitere Infos zu diesen Features ▶ siehe untenstehenden Link



▶ Kapitel 9