


Teilung = 67 mm    Glieder/m = 15    Kettenlänge =  $S/2 + K$


<b>R</b>	075	100	115	125	150	170	200	215	250	300	350
<b>H+25</b>	215	265	295	315	365	405	465	495	565	665	765
<b>D</b>	174	199	214	224	249	269	299	314	349	399	449
<b>K</b>	370	450	500	530	610	670	765	810	920	1080	1235

Die erforderliche lichte Einbauhöhe ist:  $H_F = H + 40$  mm (bei 2,0 kg/m Zusatzlast). Bei besonders beengten Platzverhältnissen bitte anrufen.



42

Innenhöhe: 42 mm




<b>Trennsteg für E-Kette®</b>	
unmontiert	381
montiert	382
<b>Trennsteg für E-Rohr</b>	
unmontiert	381T
montiert	382T

**Innenaufteilung**

das komplette Programm ▶ 7.36




**380/780...1**  
Mitnehmer



**380/780...2**  
Festpunkt

**Mitnehmer mit Bohrung**  
380/780...1




**380/780...2**  
Festpunkt mit Bolzen


**Anschlusselemente**



**KMA pendelnd - Befestigung**  
mit Zylinderkopfschraube  
M6 DIN 912-8.8



**Bestellbeispiel**



**Komplettsatz für beide Enden:**

380.07. 12

Bei Einzelteil-Bestellung:

380.07. 1

Anschlusselement mit Bohrung

380.07. 2

Anschlusselement mit Bolzen

Breiten-Index	Art. Nr. Komplettsatz optional mit C-Profil	Bi [mm]
.05.	380/780.05.12 C	50
.06.	380 .....06.12 C	68
.07.	380/780.07.12 C	75
.087.	380 .....087.12 C	87
.10.	380/780.10.12 C	100
.11.	380/780.11.12 C	108
.112.	380 .....112.12 C	112
.12.	380/780.12.12 C	125
.137.	380 .....137.12 C	137
.15.	380/780.15.12 C	150
.162.	380 .....162.12 C	162
.17.	380/780.17.12 C	168
.18.	380 .....18.12 C	175
.187.	380 .....187.12 C	187
.20.	380/780.20.12 C	200
.212.	380 .....212.12 C	212

Breiten-Index	Art. Nr. Komplettsatz optional mit C-Profil	Bi [mm]
.23.	380 .....23.12 C	225
.237.	380 .....237.12 C	237
.25.	380/780.25.12 C	250
.262.	380 .....262.12 C	262
.28.	380 .....28.12 C	275
.29.	380 .....29.12 C	287
.30.	380/780.30.12 C	300
.312.	380 .....312.12 C	312
.325.	380 .....325.12 C	325
.337.	380 .....337.12 C	337
.350.	380 .....350.12 C	350
.362.	380 .....362.12 C	362
.375.	380 .....375.12 C	375
.387.	380 .....387.12 C	387
.400.	380 .....400.12 C	400



Variantenreiche Innenaufteilung möglich    Mittellasche für extrem breite E-Ketten®    Erweiterungsbügel für dicke Schläuche    Anschlusselement KMA, starr    Anschlusselement Stahl, starr

**Weitere Features**

Weitere Infos zu diesen Features ▶ siehe untenstehenden Link

Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800  
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222



▶ Kapitel 9