


Für Neukonstruktionen:
Serie "E4/00"
400/410/R880 ▶ Seite 7.46

E4/0 | Serie 40-41-R88



igus® E-KettenSysteme®




- 1 Stege bei E-Kette® beidseitig herausnehmbar
- 2 Geschlossene und offene Bereiche kombinierbar
- 3 Integrierte Zugentlastung möglich
- 4 Deckel bei Energierohr schwenkbar und herausnehmbar
- 5 Anschlüsselemente starr oder pendelnd lieferbar
- 6 KMA Anschlüsselemente mit "Rundum" Befestigungsmöglichkeit
- 7 Optimierte Gleitflächen

Preis Index




Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222


igus® GmbH
51147 Köln




Freitragende Länge
 FL_G = mit geradem Obertrum
 FL_B = mit erlaubtem Durchhang




Serie 40
Vollstegige E-Kette®



Serie 41
Halbstegige E-Kette®



Serie R88
geschlossenes E-Rohr



Art. Nr.	B_i [mm]	B_a [mm]	R [mm]	Biegeradien
40/41.05.0	50	86	135**	150 175
40/41.06.0	65	101	200	240 250
40/41/88.07.0*	75	111	300	350 400
40/41/88.10.0	100	136	500	
40/41.11.0	112	149	Radius für alle Breiten!	
40/41/88.12.0	125	161		
40/41.13.0	137	174		
40/41/88.15.0	150	186		
40/41.16.0	162	199		
40/41.17.0	175	211		
40/41.18.0	187	224		
40/41/88.20.0	200	236		
40/41.21.0	212	249		
40/41.22.0	225	261		
40/41.23.0	237	274		
40/41/88.25.0	250	286		
40/41.26.0	262	299		
40/41/88.27.0	275	311		
40/41.28.0	287	324		
40/41/88.30.0	300	336		
40/41.31.0	312	349		
40/41.32.0	325	361		
40/41.33.0	337	374		
40/41/88.35.0	350	386		
40/41.36.0	362	399		
40/41.37.0	375	411		
40/41.38.0	387	424		
40/41/88.40.0	400	436		
40/41.41.0	412	449		
40/41.42.0	425	461		
40/41.43.0	437	474		
40/41.45.0	450	486		
40/41/88.46.0	462	499		
40/41.47.0	475	511		
40/41.48.0	487	524		
40/41.50.0	500	536		
40/41.51.0	512	549		
40/41.52.0	525	561		
40/41.53.0	537	574		
40/41.55.0	550	586		
40/41.60.0	600	636		

* Deckel herausnehmbar, nicht schwenkbar
** Nicht für R88 lieferbar

Art. Nr. mit gewünschtem Radius-Wert ergänzen z.B. 40.20.150.0
Oben aufgeführte Biegeradien sind mit jeder Breite kombinierbar!

Bestellbeispiel

40. 20. 150. 0

Farbe schwarz
Biegeradius
Breiten-Index
Serie

Bestellbeispiel: 5,0 m komplette E-Kette®
(Rohrlänge oder Gliederanzahl angeben!)

5,0 m (55 Glieder) **Serie 40.20.150.0**

+ mit 2 Trennstegen **411** montiert jedes 2. Glied
+ 1 Satz Anschlüsselemente mit C-Profil **400.20.12C**