


Für Neukonstruktionen:
Serie "E4/4"
5050/5150/R9850 ▶ Seite 7.136



E4/0 | Serie 50-51-R98

igus® E-KettenSysteme®



Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222



igus® GmbH
51147 Köln




Serie 50
Vollstegige E-Kette®



Serie 51
Halbstegige E-Kette®



Serie R98
geschlossenes E-Rohr



- 1 Stege bei E-Kette® beidseitig herausnehmbar
- 2 Geschlossene und offene Bereiche kombinierbar
- 3 Integrierte Zugentlastung möglich
- 4 Deckel bei Energierohr schwenkbar und herausnehmbar
- 5 Innenradius Deckel herausnehmbar
- 6 Anschlüsselemente starr oder pendelnd lieferbar
- 7 KMA Anschlüsselemente mit "Rundum" Befestigungsmöglichkeit

Art. Nr.	Bi [mm]	Ba [mm]	R [mm]	Biegeradien
50/51.05.0	50	100	150**	200 250
50/51.06.0	65	115	300	350 400
50/51.98.07.0*	75	125	500	550 600
50/51.98.10.0	100	150	650	1000
50/51.11.0	112	163	Radius für alle Breiten!	
50/51.98.12.0	125	175		
50/51.13.0	137	188		
50/51.98.15.0	150	200		
50/51.16.0	162	213		
50/51.17.0	175	225		
50/51.18.0	187	238		
50/51.98.20.0	200	250		
50/51.21.0	212	263		
50/51.22.0	225	275		
50/51.23.0	237	288		
50/51.98.25.0	250	300		
50/51.26.0	262	313		
50/51.98.27.0	275	325		
50/51.28.0	287	338		
50/51.98.30.0	300	350		
50/51.31.0	312	363		
50/51.32.0	325	375		
50/51.33.0	337	388		
50/51.98.35.0	350	400		
50/51.36.0	362	413		
50/51.37.0	375	425		
50/51.38.0	387	438		
50/51.98.40.0	400	450		
50/51.41.0	412	463		
50/51.42.0	425	475		
50/51.43.0	437	488		
50/51.45.0	450	500		
50/51.98.46.0	462	513		
50/51.47.0	475	525		
50/51.48.0	487	538		
50/51.50.0	500	550		
50/51.51.0	512	563		
50/51.52.0	525	575		
50/51.53.0	537	588		
50/51.55.0	550	600		
50/51.60.0	600	650		

* Deckel herausnehmbar, nicht schwenkbar
** Nicht für R98 lieferbar

Art. Nr. mit gewünschtem Radius-Wert ergänzen z.B. 50.25.250.0
Oben aufgeführte Biegeradien sind mit jeder Breite kombinierbar!

Bestellbeispiel

50 25. 250. 0

Farbe schwarz
Biegeradius
Breiten-Index
Serie

Bestellbeispiel: 5,0 m komplette E-Kette®
(Rohrlänge oder Gliederanzahl angeben!)

5,0 m (55 Glieder) Serie 50.25.250.0

+ mit 2 Trennstegen 511 montiert jedes 2. Glied

+ 1 Satz Anschlüsselemente mit C-Profil 500.25.12C