


Hydraulische Spannzylinder Standard




Zugkraft max. 23 kN bei zulässigem Druck von max. 120 bar

Bestell-Nr	Wirkrichtung Bezeichnung	H [mm]	Öl [cm ³]	D [mm]	d [mm]	Anschluss- gewinde	L [mm]			Gewicht [kg]
							1	2*	3	
507	SPZ.5xx-d2.5	2.5	5.2	102	22	M24x1.5	60	149		2.90
	SPZ.5xx-9	9	18.8				72	161		2.85
	SPZ.5xx-15	15					72	161		3.44
	SPZ.507-WMS2							•		
510	SPZ.5xx-d2.5	2.5	5.2	102	22	M24x1.5	52	141	136	2.90
	SPZ.5xx-9	9	18.8				64	153	148	2.85
	SPZ.5xx-15	15					64	153	148	3.44
	SPZ.510-WMS2							•		
	SPZ.510-WMS7								•	0.21
520	SPZ.520-d2.5	2.5	5.2	102	22	M24x1.5	73	165	160	3.60
	SPZ.520-9	9	18.8				85	177	172	3.55
	SPZ.520-15	15					85	177	172	4.14
	SPZ.520-WMS2							•		
	SPZ.520-WMS7								•	
530	SPZ.530-d2.5	2.5	5.2	102	22	M24x1.5	65	144	133	5.09
	SPZ.530-9	9	18.8				77	156	145	5.04
	SPZ.530-15	15					77	156	145	5.63
	SPZ.530-WMS2							•		
	SPZ.530-WMS7								•	
alle Typen	SPZ.Awk-Vor	Vorbereitung Anwesenheitskontrolle (Steuerbox optional, SPZ.Awk)								
	SPZ.Awk	Steuerbox zur Anwesenheitskontrolle, inkl. 10m Schlauchmaterial und Wanddurchführung (in Verbindung mit SPZ.Awk-Vor)								

* Wenn in Kombination mit Zubehör pL nur auf Anfrage (nur für Hub 2.5 mm und 9 mm möglich)

Funktionsprinzip



Steuerbox
Anwesenheitskontrolle
(SPZ.Awk)

Hydraulisch betätigt: Kraft-Diagramm 10...120 bar
(Druck oder Zug; passendes Hydraulikaggregat S. 71)

