



		Trennstege, geschlitzt E-Ketten® unmontiert 202 montiert 212
--	--	---

Trennstege geschlitzt 202 (nur für E-Ketten®)

Vertikale Unterteilung in E-Ketten®. Durch seine Aussparungen kann er zusätzlich zur Bildung einfacher vertikaler / horizontaler Aufteilungen eingesetzt werden.

		Trennstege, geschlitzt E-Rohre unmontiert 24501 montiert 24511
--	--	---

Trennstege 24501 (nur für Rohre)

Vertikale Unterteilung in E-Rohren. Durch seine Aussparungen kann er zusätzlich zur Bildung einfacher vertikaler / horizontaler Aufteilungen eingesetzt werden.

		Trennstege, breiter Fuß* Fuß* - E-Ketten® unmontiert 201.28 montiert 211.28
--	--	--

Trennstege breiter Fuß* 201.28 (nur für E-Ketten®)

Wenn zwischen den Trennstegen ein breiter Abstand eingehalten werden soll oder sie in ihrer Position fixiert werden sollen, z.B. bei 90° Anwendungen. (*Für Anwendungen "auf der Seite")

		Seitenplatte E-Ketten® unmontiert 203 montiert 213
--	--	---

Seitenplatte 203 (nur für E-Ketten®)

Seitenplatte zur Verwendung mit Einsteckböden 220.X und Trennstege geschlitzt 202.

		Abstandhalter* E-Ketten® unmontiert 205.09 montiert 215.09
--	--	---

Abstandhalter* 205.09 (nur für E-Ketten®)

Trennstege können durch Abstandhalter in ihrer Position fixiert werden (nur im Innenradius auf den festen Öffnungstegsteg montierbar). (*Für Anwendungen "auf der Seite")

		Einsteckböden E-Ketten®/E-Rohre unmontiert 220.X montiert 221.X
--	--	--

Einsteckböden 220.X (E-Ketten® und E-Rohre)

Sinnvoll beim Einsatz von vielen dünnen Leitungen mit ähnlichen oder gleichen Durchmessern. Für eine durchgängige Unterteilung. Einsteckböden können im Höhenraster von 5 mm (in 3 Stufen) angeordnet werden.

Einsteckböden

Breite X [mm]	unmontiert	montiert	Breite X [mm]	unmontiert	montiert	Breite X [mm]	unmontiert	montiert
025	220.25	221.25	077	220.77	221.77	125	220.125	221.125
038	220.38	221.38	090	220.90	221.90			
057	220.57	221.57	103	220.103	221.103			