


Bestellbeispiel


600. 30. 300. 0



Serie 600 - Vollstegige E-Kette®




- Vollstegig
- Beim Einsatz steifer Hydraulikschläuche
- Bei besonders harten Einsatzfällen
- Beidseitig zu öffnen




Bestellbeispiel



601. 30. 300. 0



Serie 601 - Halbsteigige E-Kette®



- Halbsteigig = Standard
- Für fast alle Einsatzfälle
- Beidseitig zu öffnen
- Montagefreundlich
- Stabil
- Preiswert




Bestellbeispiel

608. 30. 300. 0



Serie R608 - Geschlossenes E-Rohr



- Geschlossen
- Guter Schutz der Leitungen gegen Verschmutzungen aller Art
- Schutz gegen heiße Späne
- Beidseitig zu öffnen: Im Innenradius können die Böden an beliebiger Stelle entnommen werden, im Außenradius kann der Deckel zusätzlich aufgeklappt werden



Art. Nr.	<i>Bi</i> [mm]	<i>Ba</i> [mm]	600 [kg/m]	601 [kg/m]	R608 [kg/m]
600/601/608.20... <input type="text"/> .0	200	252	≈ 8,75	≈ 7,99	**
600/601/608.25... <input type="text"/> .0	250	302	≈ 9,11	≈ 8,17	**
600/601/608.30... <input type="text"/> .0	300	352	≈ 9,45	≈ 8,34	**
600/601.32... <input type="text"/> .0	320	372	≈ 9,59	≈ 8,41	-
600/601/608.35... <input type="text"/> .0	350	402	≈ 9,74	≈ 8,48	**
600/601/608.40... <input type="text"/> .0	400	452	≈ 10,19	≈ 8,71	**
600/601.45... <input type="text"/> .0	450	502	≈ 10,32	≈ 8,77	-
600/601.50... <input type="text"/> .0	500	552	≈ 10,63	≈ 8,93	-
600/601.55... <input type="text"/> .0	550	602	≈ 10,98	≈ 9,10	-
600/601.60... <input type="text"/> .0	600	652	≈ 11,47	≈ 9,35	-


lieferbare Biegeradien

R [mm]

Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem gewünschten Wert des Radius (*R*) z.B. 600.30..0

0 = Standardfarbe schwarz, weitere Farben ► Seite 1.39 · Teilung: 143 mm/Glied - Glieder/m = 7

*Nicht für R608 lieferbar **auf Anfrage



Heiße Späne bis 850°C

E-Rohre, an denen 850 °C heiße Späne abprallen, als Sonderanfertigung. Manche Anwendungen im Spänebereich hinterließen Brand- und Schmelzspuren. Mit dem igus®-Werkstoff igumid HT ist Schluss damit.

Bestellbeispiele:

Komplettes E-Rohr aus HT*:

608.40.250.0.HT

Nur Deckel aus HT:

608.40.HTE.250.0

*für lange Verfahrswege nach Rücksprache

Weitere Informationen:

www.igus.de/de/HT

Lieferzeit 10 Werktagen




Mittelaschen-Version -
für extrem breite E-Ketten®

► auf Anfrage lieferbar

Art. Nr. Einzelteile Kettenglieder

Seitenteil Innenlasche

Seitenteil Außenlasche



System E4/00
Innenhöhe: 108 mm

Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222

Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222



► Seite 7.255