



KMA pendelnd | Ideal für freitragende und gleitende Anwendungen | **Standard**
KMA starr | Ideal für hängende und stehende Anwendungen

Breiten-Index	Standard	Art. Nr. Komplettsatz		Bi [mm]	Breiten-Index	Standard	Art. Nr. Komplettsatz		Bi [mm]		
		KMA pendelnd	KMA starr				KMA pendelnd	KMA starr			
050	▶ E4. R4.**	480.050.12.C	E4. R4.**	481.050.12.C	50	225	▶ E4.**-	480.225.12.C	E4.**-	481.225.12.C	225
062	▶ E4. R4.	480.062.12.C	E4. R4.	481.062.12.C	62,5	237	▶ E4.**-	480.237.12.C	E4.**-	481.237.12.C	237,5
075	▶ E4. R4.	480.075.12.C	E4. R4.	481.075.12.C	75	250	▶ E4. R4.**	480.250.12.C	E4.** R4.**	481.250.12.C	250
087	▶ E4. R4.**	480.087.12.C	E4. R4.**	481.087.12.C	87,5	262	▶ E4.**-	480.262.12.C	E4.**-	481.262.12.C	262,5
100	▶ E4. R4.	480.100.12.C	E4. R4.**	481.100.12.C	100	275	▶ E4.**-	480.275.12.C	E4.**-	481.275.12.C	275
105	▶ E4. -	480.105.12.C	E4. -	481.105.12.C	105	287	▶ E4.**-	480.287.12.C	E4.**-	481.287.12.C	287,5
112	▶ E4. -	480.112.12.C	E4.**-	481.112.12.C	112,5	300	▶ E4.** R4.**	480.300.12.C	E4.** R4.**	481.300.12.C	300
125	▶ E4. R4.	480.125.12.C	E4. R4.**	481.125.12.C	125	312	▶ E4.**-	480.312.12.C	E4.**-	481.312.12.C	312,5
137	▶ E4. -	480.137.12.C	E4.**-	481.137.12.C	137,5	325	▶ E4.**-	480.325.12.C	E4.**-	481.325.12.C	325
150	▶ E4. R4.**	480.150.12.C	E4. R4.**	481.150.12.C	150	337	▶ E4.**-	480.337.12.C	E4.**-	481.337.12.C	337,5
162	▶ E4. -	480.162.12.C	E4.**-	481.162.12.C	162,5	350	▶ E4.**-	480.350.12.C	E4.**-	481.350.12.C	350
175	▶ E4. R4.	480.175.12.C	E4. R4.	481.175.12.C	175	362	▶ E4.**-	480.362.12.C	E4.**-	481.362.12.C	362,5
187	▶ E4.**-	480.187.12.C	E4.**-	481.187.12.C	187,5	375	▶ E4.**-	480.375.12.C	E4.**-	481.375.12.C	375
200	▶ E4. R4.	480.200.12.C	E4.** R4.**	481.200.12.C	200	387	▶ E4.**-	480.387.12.C	E4.**-	481.387.12.C	387,5
212	▶ E4.**-	480.212.12.C	E4.**-	481.212.12.C	212,5	400	▶ E4.**-	480.400.12.C	E4.**-	481.400.12.C	400

(KMA = Kunststoff-Metall-Anschlusselement)

**Breite auf Anfrage lieferbar. Lieferzeit nach Rücksprache.

Hinweis ✱: Die E4.1 e-ketten® können sowohl mit einer Innen-, als auch mit einer Außenlasche enden. Am Mitnehmer bildet immer eine Außenlasche das erste Kettenglied. In Abhängigkeit von einer geraden oder ungeraden Gliederanzahl bitte den Index **1** (für ungerade) oder **2** (für gerade) angeben! Für die **vormontierte** Variante bitte den Index **A** anfügen.

E4.480.100.2.12.C A Bestellbeispiel

- A.. bei vormontierten Varianten angeben
- C-Profil Option
- Komplettsatz
- Gerade Gliederanzahl
- Breiten-Index
- Serie

Zugentlastungen z.B. Bügelschellen, Kettenkämme, Nuggets und aufsteckbare Clips ab Lager lieferbar. Komplettes chainfix-Programm mit Bestellmöglichkeiten ▶ ab Seite 656