

Gleitdurchführungen

Gleitdurchführung nur für TL.30.05	Gleitdurchführung nur für TR.40.05 + TR.60-85.05	Gleitdurchführung nur für TR.50.05 + TR.100.05-TR.125.05
<ul style="list-style-type: none"> ● Die Gleitdurchführung erlaubt eine flexible Führung der e-kette® und dient optional als zusätzliche Führung ● Gleitdurchführungen mit Pendellager ►Seite 754 		

Gleitdurchführungen | Für TRC·TRE·TRCF



Ø Index	Art. Nr. Gleitdurchführung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
30.	► TL.30.05	56	60	36	28	14	36	5,8
40.	► TR.40.05.M6 ¹⁾	85	84,5	46	32	21	27	6,5
50.	► TR.50.05.M6 ¹⁾	96	102	58	67	21	27	6,5
60.	► TR.60.05.M8 ¹⁾	126	126	70	50	32	40	9
65.	► TR.65.05.M8 ¹⁾	126	126	75	75	32	40	9
70.	► TR.70.05.M8 ¹⁾	153	155	86	70	35	40	9
85.	► TR.85.05.M8 ¹⁾	153	155	100	84	35	40	9
85. (R 240)	► TR.85.05.M8 ¹⁾	153	155	100	84	35	40	9
100.	► TR.100.05.M8 ¹⁾ *	162,5	169,5	115	85	28	40	8,5
125.	► TR.125.05.M8 ¹⁾	179	190	142	84	40	64	9

*TR.100.05 mit 3 Bohrungen

Standard: Durchgangsbohrung im Ø G ¹⁾ Option: mit Gewindebuchsen, Stahl, M6/M8