


Bestellbeispiel



Serie R09 - im Außenradius aufreißbares Energierohr

Art. Nr.	B_i [mm]	B_a [mm]	R [mm]	Biegeradien			Gewicht [kg/m]
R09.10. <input type="text"/> .0	10	18,2	<input type="text"/> 048	<input type="text"/> 075	<input type="text"/> 100		≈ 0,21
R09.16. <input type="text"/> .0	16	24,2	<input type="text"/> 048	<input type="text"/> 075	<input type="text"/> 100		≈ 0,24
R09.20. <input type="text"/> .0	20	28,2	<input type="text"/> 048	<input type="text"/> 075	<input type="text"/> 100		≈ 0,25
R09.30. <input type="text"/> .0	30	38,2	<input type="text"/> 048	<input type="text"/> 075	<input type="text"/> 100		≈ 0,28
R09.40. <input type="text"/> .0	40	48,2	<input type="text"/> 048	<input type="text"/> 075	<input type="text"/> 100		≈ 0,31
R09.50. <input type="text"/> .0	50	58,2	<input type="text"/> 048	<input type="text"/> 075	<input type="text"/> 100		≈ 0,34

Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem gewünschten Wert des Radius (R) z.B. R09.20. 048 .0
 0 = Standardfarbe schwarz, weitere Farben ► Seite 1.39 · Teilung = 20 mm/Glied - Glieder/m = 50



Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800
 Fax +49- (0) 22 03-96 49-222

igus® GmbH
 51147 Köln

Internet: www.igus.de
 E-mail: info@igus.de