

iglidur®-MKM-Doppelbundlager: einpressen – umklappen – fertig



Presssitz

beidseitig axial gelagert


Toleranzausgleich der Blechdicke

einfache Montage

axial vorgespannt

iglidur® MKM


Telefon (0 22 03) 96 49-145
Telefax (0 22 03) 96 49-334





Leicht zu montierendes Doppelbund-Gleitlager aus unserem bewährten Werkstoff iglidur® M250. Der schräge Schlitz gleicht Toleranzen der Aufnahme aus, ermöglicht geringes Lagerpiel und sorgt für einfache Montage.

iglidur® MKM



Angaben in mm

Aufbau der Bestellnr.:
MK M-1012-10



Telefon (0 22 03) 96 49-145
Telefax (0 22 03) 96 49-334

Besondere Eigenschaften:

- Presssitz
- beidseitig axial gelagert
- Toleranzausgleich der Blechdicke
- einfache Montage
- axial vorgespannt



Material

iglidur® M250


▶ Kap. 4

Abmessungen [mm]

iglidur® MKM

Bestellnummer	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	b1 [mm]	b2 -0,14	b3 ±0,5 [mm]	s ±0,1 [mm]
MKM-1012-10	10	12	18	14	1	10	0,4

iglus® GmbH
51147 Köln



Einpressen, umklappen, fertig: beidseitig axial gelagert



Gerne entwickeln wir mit Ihnen gemeinsam eine anwendungsspezifische Variante der Doppelbundlager. Rufen Sie uns an. Tel. 0 22 03/96 49-529

Internet: www.igus.de
E-Mail: info@igus.de