

Artikelübersicht



Familiennummer	Auszug Teil (T) Voll (V) Über (Ü)	Max. Tragkraft pro Paar in kg	Schienenlänge in mm (eingefahren)	Werkstoff Stahl (S) Edelstahl (ES) Aluminium (A)	Horizontal- montage	Soft- Close	Push to open	Selbst- einzug	Rastung geöffnet	Rastung geschlossen	Front- schnell- trennung
K1566	T	10	133 - 550	S	X					X	
K1567	T	12	222 - 328	S	X					X	
K1568	T	20	197 - 328	S	X						
K1569	Ü	30	250 - 550	S	X					X	X
K1571	V	35	300 - 700	S	X	X				X	X
K1572	V	35	300 - 700	S	X		X			X	X
K1573	V	35	300 - 690	S	X	X				X	X
K1574	V	35	300 - 700	S	X		X			X	X
K1575	V	40	270 - 700	S	X			X		X	X
K1577	V	45	250 - 700	S	X					X	X
K1710	T	50	305 - 711	S	X						
K1578	Ü	60	250 - 700	S	X					X	X
K1579	Ü	60	350 - 600	S	X					X	X
K1711	T	65	305 - 711	S	X				X		X
K1712	T	65	300 - 700	ES	X					X	
K1713	Ü	70	305 - 711	S	X				X		X
K1714	Ü	70	305 - 711	ES	X				X		X

Artikelübersicht



Familiennummer	Auszug Teil (T) Voll (V) Über (Ü)	Max. Tragkraft pro Paar in kg	Schienenlänge in mm (eingefahren)	Werkstoff Stahl (S) Edelstahl (ES) Aluminium (A)	Horizontal- montage	Soft- Close	Push to open	Selbst- einzug	Rastung geöffnet	Rastung geschlossen	Front- schnell- trennung
K1715	V	80	300 - 700	ES	X					X	
K1716	Ü	90	305 - 660	ES	X				X		X
K1580	Ü	90	300 - 700	S	X					X	X
K1581	V	136	310 - 910	S	X					X	
K1717	V	160	305 - 914	S	X					X	X
K1718	Ü	160	300 - 1100	S						X	
K1719	V	227	305 - 1524	S					X	X	
K1720	V	272	254 - 1524	S	X						
K1721	V	300	300 - 1000	A							